

Центральный офис: 194291, СПб, пр. Луначарского, д.72, корпус 1

Тел / факс: (812) 323-97-71, 777-04-33 contact@pskk.ru

Московский офис: 121087, Москва, ул. Баркляя, д.6/25

Тел: (495) 642-84-42 (для Москвы и МО) mск@pskk.ru

Челябинский офис: 454053, Челябинск, Троицкий тракт, д.21 Ж

Тел.: (351) 262-4304, 262-4478 (для Челябинска и Чел. обл.) chel@pskk.ru

Ростовский офис: 344020, г.Ростов-на-Дону, ул.Механизаторов, д.13

Тел.: (863) 206-16-03, 252-06-85 (для Ростова-на-Дону и Ростовской. Обл.) rostov@pskk.ru

Представительство в Казани:

420087, г. Казань, Ул. Родины, д.7

Тел.: (843) 5675020 kazan@pskk.ru

Сайт: www.pskk.ru



Медицинские электрические аквадистилляторы от изготовителя различной производительности для получения качественной дистиллированной воды (соответствует ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная») медицинского, бытового и технического назначения. Дистилляторы оснащены автоматикой, устройством для повышения качества дистиллята, разборным конденсатором, позволяющими продлить срок службы оборудования и получить качество дистиллированной воды в два раза выше показателей ГОСТа (удельная электрическая проводимость при +20С⁰ не более – 3,8мкСм/см). Основные детали оборудования, выполнены из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. Изготавливаются в напольном исполнении.

Тип нагревателей по маркам дистилляторов: АДЭ – тэны; ДЭ — электроды

Дистилляторы марки АЭ производят апиrogenный дистиллят (для инъекций)

Показатели	АДЭ-0,9	АЭ-5	АЭ-15	АЭ-25	АДЭ-40	АДЭ-50
Производительность, л/ч	0,9±10%	5±10%	15±10%	25±10%	40±10%	50±10%
Напряжение, В	220	220	380	380	380	380
Потребляемая мощность, кВт	0,87±10%	3,6±10%	10,5±10%	18±10%	27±10%	31,5±10%
Расход воды на охлаждение, л/ч	0	35±10%	100±10%	165±10%	270±10%	330±10%
Габаритные размеры, мм	210x250x540	400x400x600	450x520x950	450x520x1150	520x730x1170	520x730x1170
Масса с блоком управления, кг	4,5	14	25,3	31	56	58
Количество ТЭНов, марка / шт.	-	1,8 кВт / 2шт.	3,5 кВт / 3шт.	3 кВт / 6шт.	4 кВт / 6шт.	3,5 кВт / 9шт.
Стоимость дистилляторов	с окт. 2010	14840,00	19800,00	23000,00	64000,00	76900,00
Стоимость ТЭНов за шт.	-	1100,00	1250,00	1200,00	1300,00	1250,00

Показатели	ДЭ-40	ДЭ-50	ДЭ-70	ДЭ-100	ДЭ-140	ДЭ-210
Производительность, л/ч	40±10%	50±10%	70±10%	100±10%	140±10%	210±10%
Напряжение, В	380	380	380	380	380	380
Потребляемая мощность, кВт	26,5±10%	33±10%	46±10%	66±10%	92±10%	160±10%
Расход воды на охлаждение, л/ч	270±10%	330±10%	460±10%	670±10%	910±10%	1700±10%
Габаритные размеры, мм	440x580x1060	440x580x1060	580x710x1010	640x770x1210	640x770x1360	860x1170x1950
Масса с блоком управления, кг	48,9	51	63	85,5	94,6	180
Запасной комплект электродов, компл.	1	1	1	1	1	1
Стоимость дистилляторов	61000,00	68500,00	110000,00	139000,00	173000,00	245000,00

Сборники-емкости:

Модель	Габариты, мм			Вместимость, л	Вес, кг	Цена, руб. (НДС не облагается)
	Диаметр	Высота бака	Общая высота			
С-30	358	325	555	30	10,5	23 000,00
С-60	358	625	1025	60	15	31 600,00
С-100	358	1000	1400	100	20	33 400,00
С-180	483	1000	1400	180	28	37 300,00
С-240	550	1000	1400	240	31	41 200,00
С-300	550	1250	1650	300	35	45 800,00
С-500	850	1265	1560	475	63	55 000,00



Центральный офис: 194291, СПб, пр. Луначарского, д.72, корпус 1
Тел / факс: (812) 323-97-71, 777-04-33 contact@pskk.ru
Московский офис: 121087, Москва, ул. Баркляя, д.6/25
Тел: (495) 642-84-42 (для Москвы и МО) mск@pskk.ru
Челябинский офис: 454053, Челябинск, Троицкий тракт, д.21 Ж
Тел.: (351) 262-4304, 262-4478 (для Челябинска и Чел. обл.) chel@pskk.ru
Ростовский офис: 344020, г.Ростов-на-Дону, ул.Механизаторов, д.13
Тел.: (863) 206-16-03, 252-06-85 (для Ростова-на-Дону и Ростовской. Обл.) rostov@pskk.ru
Представительство в Казани:
420087, г. Казань, Ул. Родины, д.7
Тел.: (843) 5675020 kazan@pskk.ru
Сайт: www.pskk.ru



Аквадистилляторы электрические ДЭ-4, ДЭ-60 предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ ФС 42-2619-89, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям Сан.ПиН.2.1.4.559-96. Аквадистиллятор изготавливают двух видов климатического исполнения УХЛ 4.2 и 04.2 по ГОСТ Р 50444. Аквадистиллятор климатического исполнения УХЛ4.2 при эксплуатации устойчив к воздействию температуры от плюс 10 до плюс 35°С и относительной влажности окружающего воздуха 80% при температуре 25°С. Аквадистиллятор климатического исполнения 04.2 устойчив к воздействию температуры от плюс 10 до плюс 45°С и относительной влажности окружающего воздуха 98% при температуре 35°С. Средняя наработка аквадистиллятора на отказ не менее 3500 часов условно непрерывной работы.

Показатели	ДЭ-4	ДЭ-60	АЭ-10МО*	АЭ-25МО *
Производительность, л/ч	4±10%	60±10%	10±10%	25±10%
Напряжение, В	220	380	220/380	380
Потребляемая мощность, кВА	4,5	52	9	20
Расход воды на охлаждение, не более, л/ч	100	1040	190	200
Масса аквадистиллятора, не более, кг	10	142	25	40
Габаритные размеры, мм	460x170x630	650x585x2750	585x230x890	700x345x1190
Вариант исполнения	наст./напольн.	наст./напольн.	наст./напольн.	напольное
Отпускная стоимость в рублях (НДС не облагается)	19200,00	125000,00	22600,00	30500,00

- Дистилляторы марки АЭ производят апиrogenный дистиллят для инъекций.

У дистилляторов марок ДЭ-4, АЭ-25МО, АЭ-25МО — НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Дополнительное оборудование:

Наименование изделия	Ед. изм.	Цена, руб.
Подставка для ДЭ-4 окрашенная <i>Облагается НДС</i>	шт.	4 800,00
Подставка для ДЭ-4 из нерж. стали <i>Облагается НДС</i>	шт.	12 500,00
Подставка для АЭ-10 окрашенная <i>Облагается НДС</i>	шт.	7 600,00
Подставка для АЭ-10 из нерж. стали <i>Облагается НДС</i>	шт.	13 900,00
Подставка для АЭ-25 окрашенная <i>Облагается НДС</i>	шт.	18 000,00
Подставка для АЭ-25 из нерж. стали <i>Облагается НДС</i>	шт.	31 000,00
Сборник для хранения очищенной воды С-25-01 <i>НДС льгота</i>	шт.	43 000,00
Сборник для хранения очищенной воды С-50-01 <i>НДС льгота</i>	шт.	57 000,00
Сборник для хранения очищенной воды С-100-02 <i>НДС льгота</i>	шт.	62 000,00
Сборник для хранения очищенной воды С-250-02 <i>НДС льгота</i>	шт.	71 000,00



Центральный офис: 194291, СПб, пр. Луначарского, д.72, корпус 1

Тел / факс: (812) 323-97-71, 777-04-33 contact@pskk.ru

Московский офис: 121087, Москва, ул. Баркляя, д.6/25

Тел: (495) 642-84-42 (для Москвы и МО) msk@pskk.ru

Челябинский офис: 454053, Челябинск, Троицкий тракт, д.21 Ж

Тел.: (351) 262-4304, 262-4478 (для Челябинска и Чел. обл.) chel@pskk.ru

Ростовский офис: 344020, г.Ростов-на-Дону, ул.Механизаторов, д.13

Тел.: (863) 206-16-03, 252-06-85 (для Ростова-на-Дону и Ростовской. Обл.) rostov@pskk.ru

Представительство в Казани:

420087, г. Казань, Ул. Родины, д.7

Тел.: (843) 5675020 kazan@pskk.ru

Сайт: www.pskk.ru



Аквадистиллятор электрический аптечный ДЭ-4-02-«ЭМО» (в дальнейшем – аквадистиллятор) предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям Сан.ПиН2.1.4.559-96.

Аквадистиллятор электрический ДЭ-10 и ДЭ-25 предназначены для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям Сан.ПиН2.1.4.559-96.

Изделия используются в медицинских учреждениях, а также для очистки питьевой воды от радионуклидов в чрезвычайных ситуациях и использования дистиллята в питьевых целях после его минерализации (п.8.13) в других учреждениях.

Показатели:	ДЭ-4-02	ДЭ-10	ДЭ-25
Производительность, л	4±10%	10±10%	25±10%
Напряжение, В	220	380	380
Частота тока питающей сети, Гц	50	50	50
Потребляемая мощность, кВА	3±10%	7,5±10%	15,5±10%
Расход воды на охлаждение, не более, дм ³ /ч	100	250	350
Климатическое исполнение	УХЛ 4.2	УХЛ 4.2	УХЛ 4.2
Масса аквадистиллятора, не более, кг	10,5	24	27
Габаритные размеры, см	360x220x660	460x390x630	460x390x690
Масса в упаковке, кг	12	27	30
Отпускная стоимость в рублях (НДС не облагается)	20400,00	24800,00	31000,00

Модель ДЭ-4-02 изготовлена из **металлического сплава**

Дополнительное оборудование:

Подставка (кронштейн крепления к стене) для аквадистилляторов ДЭ-4-02 «ЭМО», ДЭ-10 – «СПб», ДЭ-25 – «СПб»

Цена с НДС, руб.: **2000,00**